


E37910



Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren EL = 100 mm
Druckfestigkeit [bar]	25
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	296,2
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT
Prozessanschluss	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	≤ 0,6 / -
Einbaulänge EL [mm]	64
Bohrungslänge BL [mm]	101,6
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück