


Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50



Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 50 mm
Druckfestigkeit [bar]	100
Hinweis zur Druckfestigkeit	< 250 °C

Mechanische Daten

Gewicht [g]	98
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss	Ø 6 mm
Prozessanschluss	G 1/2
Einbaulänge EL [mm]	33
Bohrungslänge BL [mm]	45

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------