


AC4004

Flat cable 1 meter TPE bk

Bussystem AS-Interface

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: E74210



Produktmerkmale

AS-i Flachkabel

zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Unterteile und Compactmodule

verpolungssicher durch spezielle Form

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung Externe 24 V-Spannungseinspeisung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...105

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [kg] 0,076

Elektrischer Anschluss

Anschluss 2 x 1,5 mm²

Kabelmaterial Thermoplastisches Elastomer (Mischungstyp YM5) nach DIN VDE 0207 Teil 5

Mantelfarbe schwarz

Bemerkungen

Bemerkungen Lieferbare Längen: 25 m / 50 m / 100 m / 1000 m

Verpackungseinheit [Stück] 1

Weitere Daten

Artikelnr. bisher	Werkstoff / Farbe	Einsatzbereich	Länge [m]	Länge [m]	Länge [m]	Länge [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Lebensmittelindustrie	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Lebensmittelindustrie	E74310	—	—	—

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: E74210


AC4004

Flat cable 1 meter TPE bk

Bus system AS-Interface

no longer available - archive entry

replaced by: E74210



Product characteristics

AS-i flat cable

for use in insulation displacement connector technology for FC lower parts and compact modules

Reverse polarity protection due to special shape

Electrical data

Electrical design external 24 V power supply

Environment

Ambient temperature [°C] -40...105

Protection IP 67

Mechanical data

Weight [kg] 0.076

Electrical connection

Connection 2 x 1.5 mm²

Material Thermoplastic elastomer (mixture YM5) to DIN 0207 part 5

Sheath colour black

Remarks

Remarks Available lengths: 25 m / 50 m / 100 m / 1000 m

Pack quantity [piece] 1

Other data

Previous article no.	Material / Colour	Application	Length [m]	Length [m]	Length [m]	Length [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Food industry	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Food industry	E74310	—	—	—

no longer available - archive entry

replaced by: E74210


AC4004

Flat cable 1 meter TPE bk

Système bus AS-interface

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: E74210



Caractéristiques du produit

Câble plat AS-i

à clipser pour les modules de câblage pour câble plat et pour les modules compacts

Forme spécifique évite l'inversion de polarité

Données électriques

Technologie alimentation externe en tension 24 V

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...105

Protection IP 67

Données mécaniques

Poids [kg] 0,076

Raccordement électrique

Raccordement 2 x 1,5 mm²

Matière Elastomère thermoplastique (mélange YM5) selon DIN 0207 partie 5

Couleur de la gaine noir

Remarques

Remarques Longueurs disponibles : 25 m / 50 m / 100 m / 1000 m

Quantité [pièce] 1

Données supplémentaires

Ancienne référence	Matière / couleur	Application	Longueur [m]	Longueur [m]	Longueur [m]	Longueur [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Industrie agroalimentaire	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Industrie agroalimentaire	E74310	—	—	—

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



AC4004

Flat cable 1 meter TPE bk

Système bus AS-interface

remplacé par: E74210