



Verbindungskabel

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



| Einsatzbereich                |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft         | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei                   | ja                               |
| Elektrische Daten             |                                  |
| Betriebsspannung [V]          | < 60 AC / < 75 DC                |
| Schutzklasse                  | III                              |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3                                |
| Umgebungsbedingungen          |                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25...85                         |
| Schutzart                     | IP 68                            |
| Mechanische Daten             |                                  |
| Werkstoffe                    | PUR                              |
| Werkstoff Griffkörper         | PUR                              |
| Werkstoff Überwurfmutter      | Messing, vernickelt              |
| Bemerkungen                   |                                  |
| Verpackungseinheit            | 1 Stück                          |

## Verbindungskabel

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

