




Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 Leckagebohrung



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Einsatzbereich

Ausführung	für ISO-Rohre (Reihe B)
Druckfestigkeit [bar]	40

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	142
Montageart	für ISO-Rohre (Reihe B)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Rohrverschraubung DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------