


E7002S

Interface cable RJ 45/RJ 45

Zubehör



Produktmerkmale

Verbindungskabel
AS-i-Sicherheitsmonitor /
AS-i-Sicherheitsmonitor

Western-Stecker RJ 45 8-polig

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Mechanische Daten

Ausführung Download-Kabel AS-i-Sicherheitsmonitor / AS-i-Sicherheitsmonitor

Gewicht [kg] 0,009

Elektrischer Anschluss

Anschluss PVC-Kabel / 0,3 m

Mantelfarbe schwarz

Anschlussbelegung

Adernfarben

WH weiß

BN braun

GN grün

YE gelb

1	WH	1
2	BN	2
3	GN	3
4	YE	4


Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1

E7002S

Interface cable RJ 45/RJ 45

Accessories



Product characteristics

Connection cable
AS-i safety monitor /
AS-i safety monitor

Western connector RJ 45 8 poles

Environment

Ambient temperature [°C] -25...70

Mechanical data

Design Download cable AS-i safety monitor / AS-i safety monitor

Weight [kg] 0.009

Electrical connection

Connection PVC cable / 0.3 m

Sheath colour black

Wiring

Core colours

WH white

BN brown

GN green

YE yellow


1	WH	1
2	BN	2
3	GN	3
4	YE	4

Remarks

Pack quantity [piece] 1

E7002S

Interface cable RJ 45/RJ 45

Accessoires

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement
contrôleur de sécurité AS-i /
contrôleur de sécurité AS-i

Connecteur Western RJ 45 8 pôles

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Données mécaniques

Version câble de téléchargement contrôleur de sécurité AS-i / contrôleur de sécurité AS-i

Poids [kg] 0,009

Raccordement électrique

Raccordement câble PVC / 0,3 m

Couleur de la gaine noir

Branchement

Couleurs des fils
conducteurs

WH	blanc	1	WH	1
BN	brun	2	BN	2
GN	vert	3	GN	3
YE	jaune	4	YE	4

Remarques

Quantité [pièce] 1