



仮想環境用moneoソフトウェアライセンス
moneo vAppliance License



アプリケーション	
アプリケーション	既存インフラ用moneoソフトウェア仮想アプライアンス moneoソフトウェアインストール済 器具の保安全管理システム含む
設定	OVFファイルの仮想環境へのデプロイおよびAMS(Appliance Management System)の設定
互換性	VMware vSphere 7.0以降のバージョン Microsoft Hyper-V 2019以降のバージョン
コネクティビティ	センサとITネットワークのインターフェース
メンテナンスとサポート	翌年末までのメンテナンスとサポートを含む
ソフトウェア / プログラミング	
言語	英語
データ提供	ダウンロード
ライセンスタイプ	シングルライセンス



仮想環境用moneoソフトウェアライセンス
moneo vAppliance License

ライセンスクラス	フルバージョン
必要とするシステム	
CPUサイクル	1,8 GHz
CPU コア数	4
最小RAM容量	8 GB
グラフィック分解能	1920 x 1080
ネットワークカード	2 x Ethernet 1 Gbit
通信プロトコル	Ethernet TCP/IP
オペレーティングシステム	VMware vSphere 7.0, Microsoft Hyper-V 2019, (またはそれ以降のバージョン)
インターネットブラウザ	Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください)
備考	
備考	moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。