


DP3603



Reléadapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K



Produktegenskaper		
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Dimensjoner	[mm]	63,00 x 30,00 x 23,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) ; til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 10,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
Innganger		
Antall digitale innganger		2; (type 3 (IEC 61131-2))
Utganger		
Spenningsområde DC	[V]	0,00...32,00; (til SELV/PELV)
Spenningsområde AC	[V]	0,00...20,00; ((i våte omgivelser: 0...16 V); til SELV/PELV)
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	1 000,00; (Stikkontakter PIN 1: 2000 mA)
Antall reléutganger		2
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	1,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1,00
Merknader om svingefrekvens	[Hz]	ingen kapasitiv last
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)



Reléadapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Grad av tilsmussing_		2,00; (før installasjon og når enheten skiftes ut)

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	942,00
------	-------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	75,10
Vekt (uten tilbehør og emballasje)	[g]	35,00
Dimensjoner	[mm]	63,00 x 30,00 x 23,00
Materialer		hus: PA; gjenget hylse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		FKM

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Forsegling: FKM



- 1: L+
 2: IN1 DI
 3: L-
 4: IN2 DI

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Forsegling: FKM



- 1: L1 / L+ (AC/DC)
 2: OUT1 NO
 3: n.c.
 4: OUT2 NO
 5: n.c.