


E43222

KOAX TUBE SPARE PARTS

Zubehör


Produktmerkmale

Zentrierstück

für Koaxialrohre D20

mit Befestigungsklammer und Dichtung

Umgebungsbedingungen

Mediumtemperatur [°C] -40...200

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (V2A / 301); Dichtung: NBR faserverstärkt
-------------------	---

Gewicht [kg]	0,003
--------------	-------

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

E43222

KOAX TUBE SPARE PARTS

Accessories

Product characteristics

centring piece

for coaxial pipes D20

with fixing bracket and o-ring

Environment

Medium temperature [°C] -40...200

Mechanical data

Housing materials	centring piece: PPS faserverstärkt; fixing bracket: 301 / 1.4310 (V2A); sealing: NBR faserverstärkt
-------------------	---


Weight [kg]	0.003
-------------	-------

Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E43222

KOAX TUBE SPARE PARTS

Accessoires

Caractéristiques du produit

pièce de centrage

pour tubes coaxiaux D20

avec bride de fixation et joint d'étanchéité

Conditions d'utilisation

Température du fluide [°C] -40...200

Données mécaniques

Matières boîtier pièce de centrage: PPS faserverstärkt; bride de fixation: 1.4310 (V2A / 301); joint d'étanchéité: NBR faserverstärkt

Poids [kg] 0,003

Remarques

Quantité [pièce] 1