


E43318



Racor en T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Campo de aplicación	
Versión	para sensores y adaptadores con conexión de proceso G 1/2 A
Resistencia a la presión [bar]	20
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	667,5
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso	racor en T DN50 (53 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,8 / 4
Accesorios	
Componentes incluidos	Junta tórica: 1, FKM
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.