



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN0200

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available



Produktmerkmale

Gehäuse	Klemmschienengehäuse
---------	----------------------

Einsatzbereich

Applikation	Stromversorgung und Signalauswertung
-------------	--------------------------------------

Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Ausgänge

Kontaktbelastbarkeit	4 A / 625 VA / 250 V AC
----------------------	-------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...50
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20

Mechanische Daten

Gehäuse	Klemmschienengehäuse
Werkstoffe	Kunststoff

DN0202



Schaltverstärker

N600/230VAC/0,08A

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...4 mm²

Anschluss