


E3M122



Verbindungskabel

MCI CONNECTION CABLE 2M



1 MCI



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 25 AC / < 60 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...105
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	91,7
Schleppketteneignung	ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 40 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 2 m, TPU, schwarz	