


E3M123



Verbindungskabel

MCI CONNECTION CABLE 3M



1 MCI



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 25 AC / < 60 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...105
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	119
Schleppketteneignung	ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 40 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 3 m, TPU, schwarz	