


## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH050MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11506

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

## Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 58
-------------	------	--------------

Werkstoffe		PA
------------	--	----

Werkstoff Griffkörper		PA
-----------------------	--	----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10587



## Konfektionierbarer Stecker


SSTGH050MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelverschraubung: PG 7

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

