

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0010H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

27 x 15 x 39

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, antihafbeschichtet

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

2 x LED, gelb

Betrieb

1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E10871



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0010H04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß