


# E10922



## Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0010A10

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E10922



## Zentralverteiler


ZDO8F039MSS0010A10

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm




# E10922



## Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0010A10

### Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb