




Y-Verbindungskabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...80
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	461,3
Werkstoffe	PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Y-Verbindungskabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Elektrischer Anschluss - DEUTSCH-Steckverbinder

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade



Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

