



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 250 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	254,012
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5,6 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm ² / AWG 22	
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	



E18025



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005G04

Anschluss



	Aderfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau
WH =	weiß