



Verbindungskabel

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...105
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	45,359
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 40
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Verbindungskabel

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PVC, grau; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

