



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

# No scale drawing available

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

## Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

### OKF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	4
----------------------	------	---

### OUF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	4
----------------------	------	---

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

## Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	2,4
---------------------	------	-----

Gesamtlänge	[mm]	800
-------------	------	-----

Werkstoffe	Adapter: PPE
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
---------------------------	--------------------------

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
-----------------------------	-----

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------