


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Faseroptik

[mm]

2

OUF

Tastweite Faseroptik

[mm]

2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

Tastkopflänge

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

10000

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Werkstoffe

Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20485



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/10M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück