



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20570

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm]

10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Gesamtlänge [mm]

2000

Minimaler Biegeradius [mm]

20

Lichtleitfaser-Werkstoff

Acryl

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück