




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20421
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Gesamtlänge	[mm]	4000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück