

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20055

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Tastkopflänge

[mm]

35

Gesamtlänge

[mm]

600

E20503



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Acryl
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück