



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-R3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20129

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Faseroptik [mm]	120
----------------------------	-----

OUF

Reichweite Faseroptik [mm]	120
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
---------------------	-------------

Gesamtlänge [mm]	600
------------------	-----

Minimaler Biegeradius [mm]	20
----------------------------	----

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
---------------------------	-----------

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
-----------------------------	-----------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------