



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	8
----------------------	------	---

OUF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	8
----------------------	------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
---------------------	-------------

Gesamtlänge	[mm]	600
-------------	------	-----

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
---------------------------	--------------------------

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
-----------------------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	E20103
--------------	--------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------