



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20495

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

# No scale drawing available

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

### Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

#### OKF

Tastweite Fiberoptik [mm]	40
---------------------------	----

#### OUF

Tastweite Fiberoptik [mm]	40
---------------------------	----

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
--------------------------	-----------

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
---------------------	-------------

Gesamtlänge [mm]	1000
------------------	------

Minimaler Biegeradius [mm]	20
----------------------------	----

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
---------------------------	--------------------------

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
-----------------------------	---------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------