



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OBF

OBF

Tastweite Fiberoptik [mm]

8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-58...315

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser [mm]

8

Gesamtlänge [mm]

900

Minimaler Biegeradius [mm]

19

Faseranordnung



Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück