



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-50-V-V-E2,3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF
--	-----

OBF

Reichweite Fiberoptik [mm]	110
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-58...315
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	8
Gesamtlänge [mm]	900
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------