



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20489

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
-------------------------------------------	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm]	20
---------------------------	----

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm]	20
---------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfgewinde	M6
-----------------	----

Gesamtlänge [mm]	300
------------------	-----

Minimaler Biegeradius [mm]	20
----------------------------	----

Lichtleitfaser-Werkstoff	Acryl
--------------------------	-------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
---------------------------	--------------------------

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
-----------------------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------