



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3/S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

OUF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge

[mm]

600

Minimaler Biegeradius

[mm]

10

Werkstoffe

Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück