


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-R8/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge

[mm]

1000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PVC

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück