



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OBFF

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge

[mm]

600

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Zubehör

Lieferumfang

E20103

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück