

Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50



Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 50 mm	
Druckfestigkeit [bar]	100	
Hinweis zur Druckfestigkeit	< 250 °C	

Mechanische Daten

Gewicht [g]	84,9	
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Sensorikanschluss	G 1/4 Ø 6 mm	
Prozessanschluss	G 1/4	
Einbaulänge EL [mm]	27	
Bohrungslänge BL [mm]	54	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück	
--------------------	---------	--