


Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 300 mm
Druckfestigkeit [bar]	25

Mechanische Daten

Gewicht [g]	545
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT
Prozessanschluss	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	≤ 0,6 / -
Einbaulänge EL [mm]	191
Bohrungslänge BL [mm]	228,6

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------