

Schraubkupplung mit Blende

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: Drosselblende 0,3 mm

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	630
-----------------	-------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
---------------------	------	----------

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	76,2
Werkstoffe	Kupplungsgehäuse: 1.0718 (Stahl); Oberflächenbeschaffenheit: Zink / Nickel grau; Dichtung: NBR	
Sensorikanschluss	G 1/4	
Prozessanschluss	M16 x 2 Minimes	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------