



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

# No scale drawing available



### Einsatzbereich

Applikation	Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren
-------------	---

### Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Stromaufnahme	[mA]	200

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...45
Schutzart		IP 44; (frontseitig)

### Mechanische Daten

Montageart	Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
------------	-----------------------------------

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	7-Segment-LED-Anzeige, rot 6-stellig 15 mm 4 x LED, rot
---------	--

### Elektrischer Anschluss

Anschluss