


MR0120



T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR



- 1 Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant
 Innensechskant Schlüsselweite 1,5
 2 Aktive Fläche



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	5...50 AC/DC; (Externe Schutzschaltung für induktive Last (Ventil, Schütz etc.) notwendig.; "supply class 2" gemäß UL)
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Verpolungsfest	nein

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	1
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V]	1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA]	350
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	500
Schaltfrequenz AC [Hz]	1000
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Max. Schaltleistung [W]	10
Kurzschlusschutz	nein

MR0120



T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Kurzschlussfest		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	2,1
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	10
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[mm]	1
Reproduzierbarkeit	[mm]	< 0,2
Reaktionszeiten		
Max. Abfallzeit	[ms]	0,1
Max. Schaltzeit inkl. Prellen	[ms]	0,6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	20385
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	C004
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	14,8
Einbauart		bündig einbaubar
Zylinderbauform		T-Nut-Zylinder
Abmessungen	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Werkstoffe		PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl
Schaltspiele an SPS	[Mio]	40
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss		
Erforderliche Absicherung		Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC-Betrieb; ≤ 0,6 A; flink; AC-Betrieb
Zubehör		
Lieferumfang		Memory-Gummi: 1 Kabelclip: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

MR0120




T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,3 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar; Rüttelsicherung



Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1
≤ 0,75 A flink DC-Betrieb
≤ 0,6 A flink AC-Betrieb