



Einweglichtschranke Sender

OCS-00KG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O5S500

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 30
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 20
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	670
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite



Einweglichtschranke Sender

OCS-00KG/US-100

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...60
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
Mechanische Daten		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	49 x 15 x 42
Werkstoffe		Zinkdruckguss
Optikwerkstoff		PMMA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

