



**Reflexlichttaster**

OPT-FPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OA5108

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

**Produktmerkmale**

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	20; ((24 V))
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880

**Ausgänge**

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400
Schaltfrequenz DC	[Hz]	80
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja

# OP5049



## Reflexlichttaster

OPT-FPKG

Erfassungsbereich		
Tastweite [mm]	< 3000; (weißes Papier 200 x 200 mm)	
Reich-/Tastweite einstellbar	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Schutzart	IP 65	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mechanische Daten		
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	86 x 28 x 142	
Werkstoffe	PPO modifiziert	
Optikwerkstoff	Glas	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...1,5 mm <sup>2</sup>		
Anschluss		

