

E2D200

USER INTERFACE SOFTW. O2D V3.5

Zubehör



Produktmerkmale

Bediensoftware

O2D

Mechanische Daten

| | | |
|---------|------|-------|
| Gewicht | [kg] | 0,052 |
|---------|------|-------|

Bemerkungen

| | |
|-----------------------|--|
| Systemvoraussetzungen | IBM-kompatibler PC mit Pentium III-Prozessor oder höher, Taktfrequenz min. 500 MHz min. 128 MB Arbeitsspeicher CD-ROM Laufwerk Festplatte mit min. 35 MB frei verfügbarem Festplattenspeicher XGA-kompatible Grafikkarte mit min. 1024 x 768 Pixel Bildschirmauflösung Ethernet-Netzwerkkarte für 10Base-T / 100Base-TX / TCP/IP-Protokoll Betriebssystem Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7 |
|-----------------------|--|

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Verpackungseinheit | [Stück] | 1 |
|--------------------|---------|---|

E2D200

USER INTERFACE SOFTW. O2D V3.5

Accessories



Product characteristics

Operating software

O2D

Mechanical data

| | | |
|--------|------|-------|
| Weight | [kg] | 0.052 |
|--------|------|-------|

Remarks

| | |
|---------------------|---|
| System requirements | IBM compatible PC with Pentium III processor or higher, clock frequency min. 500 MHz min. 128 MB RAM CD-ROM drive hard disk with min. 35 MB freely available hard disk memory XGA compatible graphic card with min. 1024 x 768 pixel resolution Ethernet network card for 10Base-T / 100Base-TX / TCP / IP protocol operating system Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7 |
|---------------------|---|

| | | |
|---------------|---------|---|
| Pack quantity | [piece] | 1 |
|---------------|---------|---|

E2D200

USER INTERFACE SOFTW. O2D V3.5

Accessoires



Caractéristiques du produit

programme utilisateur pour PC

O2D

Données mécaniques

Poids [kg] 0,052

Remarques

| | |
|----------------------|---|
| Exigences du système | <ul style="list-style-type: none"> - PC compatible IBM avec processeur Pentium III ou supérieur, fréquence d'horloge min. 500 MHz <li style="padding-left: 20px;">- Mémoire de travail min. 128 MB <li style="padding-left: 20px;">- Lecteur CD ROM <li style="padding-left: 20px;">- Disque dur avec mémoire disponible de min. 35 MB - Carte graphique compatible XGA avec une résolution de l'écran de min. 1024 x 768 pixels <li style="padding-left: 20px;">- Carte réseau Ethernet pour protocole 10Base-T / 100Base-TX / TCP/IP - Système d'exploitation Microsoft Windows XP SP1/2, Vista, Windows 7 |
|----------------------|---|

Quantité [pièce] 1