


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/0,15M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20055

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

150

E20143



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6/0,15M

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen	Adapter: ABS	
Fiber-materiaal	glas	
Materiaal sensorkop	aluminium	
Materiaal fiber mantel	aluminium	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	