


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

FLOW ADAPT M12X1 V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren en compact stromingsmonitor M12 x 1
Mediumtemperatuur [°C]	0...80

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied [ml/min]	2...50
--------------------------	--------

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	wartel; (G 1/8 A Installatie naar wens te positioneren)
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------