


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

FLOW ADAPT G1/4 PVDF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren en compact stromingsmonitor G $\frac{1}{4}$
Mediumtemperatuur [°C]	0...80

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied [ml/min]	2...50
--------------------------	--------

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	wartel; (G $\frac{1}{8}$ A Installatie naar wens te positioneren)
Materialen	PVDF

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------