


Джъмпер за клапан

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	135,3
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт



Джъмпер за клапан

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етиктиране


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

