


Производствена линия за цилиндрични сензори

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16



Приложение

Дизайн

за типове МКТ

Условия на работа

Околна температура

[°C]

0...50

Механични данни

Тегло

[g]

8,3

Материал

монтажна скоба: POM; фиксиране: алуминий; винт: неръждаема стомана

Усилие на затягане

[Nm]

0,5; (Винт за монтаж)

Диаметър на буталото

[mm]

16

Акcesoари

Доставени артикули

винтове на конекторната глава: 1 x SW2,5

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

диаграми и графики

Инсталация

