


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-M8/8m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20152

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

15

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина [mm]

8000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

E20573



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-M8/8m

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------