



О-пръстен

O-RG 16,40x1,00/FFKM



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-5...200
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	1,5
Вътрешен диаметър	[mm]	16,4
Външен диаметър	[mm]	18,4
Материал		FFKM

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------