



Адаптер за хигиенни процеси


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E33713

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане	[bar]	25
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	349,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	Aseptoflex	
Процес на свързване	тръбен фитинг DN50 (2") DIN 11851	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------