


Процесен адаптер за малки количества на обемния поток

FLOW ADAPT G1/4 PVDF

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Дизайн	за сензори за поток и компактни модули за следене на поток G $\frac{1}{4}$
Температура на средата [°C]	0...80

Обхват на измерване / настройка

Обхват на потока [ml/min]	2...50
---------------------------	--------

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тип на монтажа	кабелна връзка; (G 1/8 A монтажна позиция според изискванията)
Материал	PVDF

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------